

Oteo™

изделия в комплекте



0 860 40

0 860 39

0 860 33

Цвет белый RAL 9010

Упак.	Кат. №	Розетки телевизионные
		TV вилка и FM розетка Ø 9,52 мм Разъем спутникового телевидения "F" Рекомендуемый кабель 19 VATC/21 VATC A
		Розетка тройная Для телевизионной и спутниковой антенн с индивидуальным демодулятором Позволяет принимать цифровые передачи TV 5 – 68/120-862 МГц FM 87,5 – 108 МГц SAT 950 – 2150 МГц Ослабление 2 дБ Снабжен зажимом для подсоединения коаксиального кабеля
10	0 860 42	TV – FM – SAT
		Розетка двойная Для кабельной сети, телевизионной или спутниковой антенн (без индивидуального демодулятора) TV 5 – 68/120-862 МГц FM 87,5 – 108 МГц Проходная Ослабление 1,5 дБ Снабжен зажимом для подсоединения коаксиального кабеля
10	0 860 45	TV – FM
		Розетка простая
10	0 860 40	TV 0 – 2150 МГц
		Розетки для акустических систем
10	0 860 39	С зажимом для быстрого подсоединения Цветная маркировка Возможность установки дополнительного зажима Кат. № 0 512 01
10	0 512 01	Дополнительный зажим для подсоединения
		Розетки телефонные
		RJ 11
10	0 860 43	С самозачищающимися зажимами Быстрое подключение поворотом на 1/4 оборота
		RJ 12
10	0 860 34	С самозачищающимися зажимами Быстрое подключение поворотом на 1/4 оборота
		RJ 45 для цифровых телефонных линий / Интернет
		8 контактов
10	0 860 33	Позволяет осуществить непосредственное подключение модема (Интернет) С самозачищающимися зажимами Быстрое подключение поворотом на 1/4 оборота С клеммой заземления 2,5 мм ²



Oteo™

рамки для механизмов



0 860 92



Рамка на 1 пост «специальная для DLP», Кат. № 0 314 04, с розеткой 2К+3 Кат. № 0 861 27

Упак.	Кат. №	Рамки для накладного монтажа
		Используется как для горизонтального, так и для вертикального монтажа механизмов Oteo
20	0 860 91	1 пост 72 x 72 мм
10	0 860 92	2 поста 138 x 72 мм
5	0 860 93	3 поста 207 x 72 мм
		Рамки для монтажа на мини-плинтусы DLPlus
		Используется как для горизонтального, так и для вертикального монтажа
		Рамка простая для монтажа вдоль мини-плинтуса
10	0 314 04	Для мини-плинтуса глубиной 12,5 мм
10	0 314 56	Для мини-плинтуса глубиной 16 мм
10	0 314 08	Для мини-плинтуса глубиной 20 мм
5	0 314 50	Для плинтуса глубиной 20 мм
		Рамка простая для монтажа на мини-плинтус
10	0 314 05	Для мини-плинтуса глубиной 12,5 мм
10	0 314 07	Для мини-плинтуса глубиной 16 мм
10	0 314 09	Для мини-плинтуса глубиной 20 мм
		Рамка двойная для монтажа вдоль мини-плинтуса
5	0 314 14	Для мини-плинтуса глубиной 12,5 мм
5	0 314 66	Для мини-плинтуса глубиной 16 мм
5	0 314 18	Для мини-плинтуса глубиной 20 мм
5	0 314 51	Для плинтуса глубиной 20 мм