

## Механизмы Mosaic™

### выключатели



0 770 02 0 770 12 0 792 01 0 792 11

Таблица выбора коробок, суппортов и рамок стр. 684-685

Все механизмы с индикацией включают в себя зажим для повторного подключения нейтрали

Упак.	Кат. №	
	1 модуль	2 модуля
10	0 770 00	0 770 10
10	0 770 01	0 770 11
10	0 770 02	0 770 12
10		0 770 21
10	0 792 01	0 792 11
10	0 792 02	0 792 12
10	0 787 10	0 787 11
10		0 787 12

### Выключатели 10 AX – 250 В~

Все механизмы с индикацией включают в себя зажим для повторного подключения нейтрали

#### Лицевая панель, цвет белый

Выключатель 10 AX



Перекл. на 2 направл. 10 AX

Перекл. на 2 направл. 10 AX со светодиодной подсветкой<sup>(1)</sup>



Промежуточный перекл. 10 AX

#### Лицевая панель, цвет алюминий

Перекл. на 2 направл. 10 AX



Перекл. на 2 направл. 10 AX со светодиодной подсветкой<sup>(1)</sup>

Перекл. на 2 направл. 10 AX антибактериальный



Перекл. на 2 направл. 10 AX антибактериальный

1 модуль	2 модуля
0 770 50	0 770 52
0 770 60	0 770 62
0 770 63	0 770 64

### Выключатели 20 AX – 250 В~

Выкл. двухполюсн. 20 AX



Выкл. двухполюсн. 20 AX

с подсветкой при помощи светодиодов<sup>(2)</sup>



Перекл. на 2 направл. 20 AX

Перекл. на 2 направл. 20 AX с подсветкой при помощи светодиодов<sup>(2)</sup>



Перекл. двухполюсн.

на 2 направл. 20 AX



Перекл. двухполюсн.

на 2 направл. 20 AX с подсветкой

при помощи светодиодов<sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> Для функции индикации использовать лампочку Кат. № 0 676 68 (стр. 549)  
Для функции подсветки использовать лампочку Кат. № 0 676 66 на 230 В,  
а также Кат. № 0 676 67 на 12, 24 и 48 В (стр. 549)

<sup>(2)</sup> Для функций индикации или подсветки использовать Кат № 0 676 64 (стр. 549)

## Механизмы Mosaic™

### кнопочные и бесконтактные выключатели



0 766 66

Таблица выбора коробок, супортов и рамок стр. 684-685

Все механизмы с индикацией включают в себя зажим для повторного подключения нейтрали

### Упак.

### Кат. №

Упак.	1 модуль	2 модуля
10	0 770 30	0 770 40
10	0 770 31	0 770 41
10	0 770 32	0 770 42
10	0 787 14	0 787 15
10		0 770 43
10	0 792 30	0 792 40
10	0 792 32	0 792 42

### Кнопки 6 А – 250 В~

Быстрое подключение с использованием безвинтовых зажимов не требует применения инструмента.

#### Лицевая панель, цвет белый

Кнопочный выкл. 6 А



Кноп. выкл. перекидной 6 А



Кноп. выкл. перекидной 6 А со светодиодной подсветкой<sup>(1)</sup>



Кноп. выкл. 6 А антибактериал.



Кноп. выкл. перекидной 6 А с держателем этикеток

#### Лицевая панель, цвет алюминий

Кнопочный выкл. 6 А



Кноп. выкл. перекидной 6 А со светодиодной подсветкой<sup>(1)</sup>

### Бесконтактные выключатели 10 AX

Для управления источниками света достаточно просто провести рукой вблизи выключателя. Специально разработаны для использования в медицинских учреждениях (антибактериал).

### 1 модуль

### 2 модуля

### 0 766 66